



Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 6m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080241 6
GTIN	7391390097484
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

Vključno z **varnostno** jekleno hitro spojko art. 080285 in jeklenim nastavkom art. 080290.

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	6 m
Material	Spiralna cev iz poliuretana
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Priključek nastavka	1/2 col
Notranji Ø cevi	11 mm
Priključek hitre spojke	1/2 col

Zunanji Ø cevi	16 mm
Barva	modra
Maksimalni razpočni tlak	35 bar
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Varnostna spojkaZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2 col	080285 1/2
Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni zunanji navoj 1/2 col	080290 1/2