

Garant**Szerelő kesztyű, Hybrid, Kesztyűméret: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094005 6
GTIN	4062406295479
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, de nagyon rugalmas szerelőkesztyű nehéz tevékenységekhez és nehéz, nem kézre álló tárgyak mozgatásához. A tenyérfelület különösen kopásálló műbőrből áll. Ezen felül a párnázott rész elnyeli az ütések és a lökések és ezáltal kíméli kezét. A kézfej rugalmas és ezzel egyidejűleg szellőzik a lehető legnagyobb kényelem biztosítása érdekében. A kesztyűk mutatóujjai alkalmas érintőképernyő kezelésére. Így többek között okostelefon is használható a kesztyű levétele nélkül.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	6
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	1
Száritás	száritás levegőn
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
EN 388	4111X
Hordozóanyag	Műbőr/Spandex
Felhasználási terület	Heavy Duty
Hossz	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	X
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk