



Cuchillo cortante CutiX® con mango de magnesio, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm



Datos de pedido

Número de pedido	845051 18
GTIN	4003773087533
Clase de artículo	86E

Descripción

Ejecución:

Acompañante fiable con extraordinaria estabilización de la cuchilla. Riel de estabilización innovador y extensible de forma variable. Carcasa de magnesio resistente y duradera. Ligero como el plástico, fuerte como la fundición a presión de aluminio. Ojal de fijación para seguro de herramientas. Con 3 cuchillas cortantes rompibles, de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Ventaja:

- Corredera plana y ergonómica, separada para la cuchilla y el riel estabilizador. No se produce accionamiento accidental de la corredera.
- Extraordinaria estabilización de la cuchilla cortante. Aplicación de presión controlada sin riesgo de lesiones. Sin rotura ni flexión accidental de la cuchilla.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.º 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

Descripción técnica

Número de hojas	3
Grosor de varilla	0,5 mm
Número de secciones rompibles	8
Longitud de cíter sin cuchilla cortante	165 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Anchura de lámina cortante	18 mm

Hoja de datos

Material mango

Magnesio

Tipo de producto

Cúter

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/845051-18>