

Garant

**Varčno pakiranje TNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov
HB7020-2**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2455 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podatkovni list

Vsebina	251432 HB7020-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2455 160404