Garant

Zásobníkový vozík, Počet průhledných boxů: 55

Údaje o objednávce

Artikové číslo	918610 55
GTIN	4062406098117
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:
Rám ze 4hranné ocelové trubky 60×40×2 mm. Konstrukce z ocelového plechu s černou plastovou přihrádkou ABS. **4 řiditelná kolečka** (2 s parkovací brzdou, **125 mm Ø)** s polyuretanovým potahem běhounu, který nezanechává stopy, náboje s válečkovými ložisky a 2 rukojeti na posouvání z materiálu Haptoprene® zajišťují dobrou stabilitu a bezpečnou manipulaci v dílenském prostoru. **Průhledné krabice** ve 4 velikostech z průhledného **ABS plastu** na prachotěsné skladování. Vyjmutí skladovaného zboží vyklopením průhledného boxu. K montážním účelům lze boxy vyjmout a poskládat jeden na druhý.
Použití:
K uložení/přípravě sypkého materiálu a drobných dílů.
Osazení:
Průhledné boxy pro přední stranu: 18 ks. 80×63×70 mm;
15 ks. 100×97×108 mm;
3 ks 175×140×160 mm
Průhledné boxy pro zadní stranu: 16 ks 128×128×133 mm;
3 ks 175×140×160 mm
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Šířka	880 mm
Hloubka	600 mm
Maximální nosnost	250 kg
Materiál koleček	polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Šířka bez rukojetí	680 mm
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Hmotnost	67 kg
Výška	1310 mm
Počet řiditelných koleček bez brzdy	2
∅ koleček	125 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Zásobníkový vozík

Vhodné produkty

https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/918610-55