


Garant**Paquete económico de broca de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, 5 unidad****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1258 9,1
GTIN	4067263106562
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. **Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo** para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. **Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas** para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. **Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso** para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descripción técnica

Ø nominal D_c	9,1 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	95 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	81,4 mm
Tolerancia Ø nominal	h7
Longitud total L	142 mm
Número de filos Z	2

Hoja de datos

Ø de mango D _s	10 mm
Contenido	5" ud.
Recubrimiento	TiAlSiN
Semiestándar	sí
Material de corte	MDI
Ejecución	8×D
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	naranja
Tipo de producto	Broca espiral
USP1	Broca de MDI GARANT Uni Hero mango cilíndrico DIN 6535 HB
USP2	5 unidades

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	140 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	150 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	115 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	35 m/min	S

GG(G)	adecuado	95 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado con restricciones		

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG1258 9,1