



Barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/07mm



Datos de pedido

Número de pedido	265039 12/07
GTIN	4069515036269
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Eje redondo reforzado con metal duro sin superficie de apriete.

Nota:

Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Longitud de voladizo L ₁	132 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	14 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Código ISO Soporte	A12X SVJCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaqita reversible	269028 53
Serie	Master Mute
Longitud total L	189 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Hoja de datos

Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265039-12/07>