



Insteekdeel voor platformladder, Extra treden: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	966288 2
GTIN	4031405520806
Artikelklasse	98G

Omschrijving

Uitvoering:

Insteekdeel voor flexibele uitbreiding van platformladder nr. 966286 (ladder a.u.b. apart bestellen). Eenvoudige en snelle montage door middel van steekverbinding met haakvergrendeling. Gekleurde coating van de bomen voor het eenvoudig koppelen van paren. Ruimtebesparend voor transport en opslag.

T.b.v.:

Platformladder insteekbaar nr. 966286.

Technische beschrijving

Platformhoogte met ladder	1,15 m
Gewicht	4,8 kg
Transportafmetingen	720×585×170 mm
Werkhoogte incl. platformladder ca.	3,15 m
Breedte aan de voet	0,57 m
Lengte incl. ladder	1,9 m

Gegevensblad

Klimtechniek draagvermogen

150 kg

Producttype

Ladderverlenging