

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, Tip: FR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	948122 FR
GTIN	4062406073879
Razred artikla	9GS

Opis

Izvedba:

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, s fiksnim predalom za shranjevanje kabla. Ohišje za računalnik z ventilatorjem na pokrovu ohišja in nastavljivo polico. Predal za tipkovnico z zaklepanjem in naslonom za roke iz bambusa, z nastavljanjem višine v 3 stopnjah v rastru 60 mm. Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju. Odlagalna plošča iz bambusa.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm

Podatkovni list

Masa	82 kg
Višina	1740 mm
Širina v G	30
Globina v G	20
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Mere pritisne kape	236×290 mm
Širina	750 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	E
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/948122-FR>