


Master Eco klemdraaihouder kort SVJCR 93°, voor wisselplaten VC.., rechts

Bestelgegevens

Bestelnummer	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-systeemopnames nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Koplengte L ₁	35 mm
Plaatafmeting	11 mm
Serie	Master Eco
Functiebreedte L ₄	20 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 1616X11
Totale lengte L	85 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 1
Schachtgrootte	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/261136-16/11>