




Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas con recubrimiento de polvo al horno, Número de destornilladores: 6



Datos de pedido

Número de pedido	627141 6
GTIN	7610733261352
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Contenido:

1 Llave acodada n.º 627140: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	6
Medidas anchos de llave	métrico
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	niquelado, con recubrimiento de polvo
Codificación de colores	sí
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/627141-6>
