



**Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 4m**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080248 4      |
| GTIN                  | 7391390143907 |
| Razred artikla        | 08A           |

## Opis

### Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

### Napotek:

Serijska CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

## Tehnični opis

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Priključek hitre spojke     | 1/4 col                     |
| Material                    | Spiralna cev iz poliuretana |
| Maksimalni razpočni tlak    | 35 bar                      |
| Notranji Ø cevi             | 8 mm                        |
| Barva                       | modra                       |
| Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar                      |
| Priključek nastavka         | 1/4 col                     |
| Zunanji Ø cevi              | 12 mm                       |
| Uporabna dolžina cevi       | 4 m                         |

Vrsta izdelka

Cev

---

**Pribor**

Varnostna spojka s cevnim priključkomZunanji navoj  
Priključni zunanji navoj 1/4 col

080276 1/4

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni  
zunanji navoj 1/4 col

080300 1/4