

**Jeu de piges de contrôle dans un coffret en bois Classe de tolérance 2, Type: 41****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 483810 41     |
| GTIN             | 2050001046727 |
| Classe d'article | 48A           |

**Description****Exécution:**

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé ( $60 \pm 2$  HRC) et revenu. Les jeux de piges de contrôle sont présentées dans un coffret de bois dans lequel les trous sont gravés (à partir de  $\varnothing 1,5$  mm, les piges de contrôle sont aussi gravées). Longueur des piges jusqu'au  $\varnothing 0,99$  mm = 40 mm, au-delà, = 70 mm. De  $\varnothing 0,1$  mm à  $\varnothing 2,49$  mm, deux côtés biseautés, à partir de  $\varnothing 2,5$  mm, un côté biseauté.

**Classe de tolérance 2:**  $\varnothing$  pige  $\pm 0,002$  mm.

**Utilisation:**

Pour travaux sur unités de perçage ou dans la fabrication d'outils et montages, par ex. pour la mesure de tolérances d'alésages, la vérification d'alésages, le contrôle de tolérances d'entraine entre deux alésages, les mesures de roues dentées ou de pas, la vérification d'angles et de profils, etc.

**Description technique**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nombre de piges de contrôle | 41       |
| Plage de mesure nominale    | 1 - 5 mm |

## Fiche technique

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Pas                 | 0,1 mm                      |
| Norme               | DIN 2269                    |
| Classe de tolérance | 2                           |
| Dureté              | 60 ± 2 HRC                  |
| Matériau            | Acier spécial pour calibres |
| Emballage           | Boîte robuste               |
| Etalonnage          | S18                         |
| Type de produit     | Pige de contrôle            |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/483810-41>