



Rolbandmaat 10 st., Bandlengte: 3m



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG4604 3
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Een bijzonder lichte en handzame bandmaat voor professioneel gebruik. Behuizing van glasvezelversterkte polyamide. **Met blokkering en automatische terugloop.** Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor **zachte glijeigenschappen** en een buitengewoon lichte loop. Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols. Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De **extra ontspiegeling** zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

Levering:

10x rolbandmaat nr. 462120 gr. 3.

Technische beschrijving

Kalibratie	G1
Bandbreedte	13 mm
Norm	EG II
Behuizing breedte	26 mm
Behuizing lengte	58 mm
Behuizing hoogte	57 mm

Producttype

Meetband

USP1

Rolbandmaat

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4604 3