

**Výhodné balenie textilnej lepiacej pásky****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3766 48X50
GTIN	4067263137610
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie. Použitie v interiéri aj exteriéri až 2 týždne.

Textilná páska s tavným lepidlom na jednoduché lepenie a opravy. Vďaka laminácii PE je tiež vodoodpudivá. Dá sa použiť na širokú škálu opráv a lepiacich prác. Najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na pevnosť v ťahu. Ľahko sa odvíja, trhá a je odolná voči oderu. Univerzálne použiteľné na opravy.

Poznámka::

Obsah 10 kusov

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

Technický opis

Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Dĺžka	50 m
Farba	čierna
Podkladový materiál	tkanina

Pevnosť v ťahu	3,5 N/mm
Šírka	48 mm
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Pravítko k dispozícii	nie
Rozťažnosť	25 %
Teplota skladovania	20 °C
Lepiaca hmota	syntetický kaučuk
Použitie	viazanie
Použitie	fixovanie
Použitie	upevňovanie
Použitie	lepenie
Použitie	maskovanie
Použitie	balenie
Použitie	utesnenie
Lepiaca sila na oceli	0,75 N/mm
odolné voči teplotám do	75 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Hrúbka	0,17 mm
Druh lepiacej pásy	jednostranná
Jemnosť tkaniny	32 mesh
Atribút Názov produktu	čierna
Druh produktu	Lepiaca páska

Príslušenstvo

Textilná lepiaca páska Šírka x dĺžka (mm x m) 48X50	083766 48X50
---	--------------