


WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HBT130, Veľkosť: 060404

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3982 060404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Obsah	251938 HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	TiCN
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Počet kusov	30
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404

Technický list

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3982 060404