



Voordeelverpakking opvulmiddel 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3345 85-21
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer sterk, snel hardend, ideaal voor het op- en inlijmen van lagers, bussen, tandwielen, maakt grotere fabricagetoleranties mogelijk. Viscositeit 2600 – 3400 mPas.

Levering:

5 × opvulmiddel, 50 ml, nr. 083345 85#21.

Opmerking:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Demontage	alleen door verwarmen
Dynamische viscositeit	2600 - 3400 mPas
Sterkteklasse	Zeer sterk

Voor draadafmeting M tot	M36
Voor draadafmeting inch	1/2 inch
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Eigenschap	thixotrop
Eigenschap	mechanisch bestendig
Eigenschap	corrosiebestendig
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Handvastheid na	2 - 5 min
Opslagtemperatuur	20 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Artikelomschrijving producent	85-21
maximale spleetmaat	0,2 mm
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Kleur	groen
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
geschikt voor materiaal	Metaal
Inhoud	50 ml
Vlampunt	100 °C
Minimaal losbreekmoment	30 Nm
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3345 85-21
