

Garant GRIDLINE

Naar achteren geplaatste werkbankpoot, Hoogte werkbankpoot: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927040 800
GTIN	4062406107840
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen – maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Naar achteren geplaatste werkbankpoten mogen niet worden omgebouwd tot verrijdbare werkbankpoten.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	50 mm
Hoogte	800 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Gewicht	6,3 kg

Diepte	475 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Nivellerend GridLine werkbanken Type M12	927090 M12
Glijdoppen, set 2-delig Type 2	927092 2