Garant

MECHANIKER-HANDSCHUH

094005

GEBRAUCHSANLEITUNG

Instructions for use | Ръководство за употреба | Brugsvejledning | Käyttöohje | Instrucions d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Upute za uporabu | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania | Instruções de utilização | Manual de utilizare | Bruksanvisning | Návod na použitie | Navodila za uporabo | Modo de empleo | Návod k použití | Használati útmutató

Hoffmann Supply Chain GmbH
Poststraße 15, 90471 Nuremberg, Germany
www.hoffmann-group.com

Hoffmann UK Quality Tools Ltd
GEE Business Centre
Holtom Hill, Birmingham, B7 5JR, United Kingdom

Copyright © Hoffmann Group

mul.gdk.mkp.12177 Version 2 - 11/23

Size	Glove total length (cm)	Glove palm width (cm)
7/S	22.2	10.6
8/M	23.8	11
8/L	23.4	11.4
10/XL	24.2	11.8
11/XXL	24.8	12.2

de Mechaniker-Handschuh
en Mechanic's gloves
bg Ръкавици за механици
da Mekanikerhandsker
fi Mekaaninen käsine
el Γάντια μηχανικών
it Guanti da meccanico
fr Gants de mécanicien
es Guante mecánico
nl Mechanische handschoen
sv Mekanikerhandske
pt Luvas de mecânico
pl Rękawice dla mechaników
ro Mănuși pentru mecanici
no Mekanikerhanske
sk Rukavice pre mechanikov
sl Rokavice za mehanike
hr Rukavice za mehaničare
hu Szerelőkesztyű

de Mechaniker-Handschuh

1. Allgemeine Hinweise

Nutzungsinformationen lesen, beachten, für späteres Nachschlagen aufbewahren und jederzeit verfügbar halten.

2. Legende

Size	Größe
Glove total length (cm)	Handschuh-Gesamtlänge (cm)
Glove palm width (cm)	Handschuh-Innenhandbreite (cm)

3. Piktogrammerklärung

Erstelle Leistungsstufe 1 / A Handschuhleder des Handschuhes. Niedrigste Leistungsstufe: 1 / A. Höchste Leistungsstufe 4 / 5 / F. Nicht geprüft: X.

Leistungsfähigkeit Schutzhandschuhs für mechanische Belastungen		Level
ABCDE	A	Abriebfestigkeit
	B	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
	C	Weiterreißkraft
	D	Durchstichkraft
	E	Schnittfestigkeit (TDM)

3.1 PRODUKTKENNZEICHNUNG

CE Persönliche Schutzausrüstung entspricht PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

4. Produktbeschreibung

Handinnenfläche aus Polyester, PU-beschichtet. Handrücken aus Elasthan. Leistungsstufe 4111X gemäß EN 388:2016+A1:2018.

5. Sicherheit

5.1 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ VORSICHT

Beschädigte Schutzhandschuhe

Beeinträchtigung der Schutzwirkung bei Beschädigung oder nicht sachgemäßer Reinigung der Schutzhandschuhe.

- Äußere Sichtprüfung der Schutzhandschuhe vor jeder Verwendung.
- Ursprüngliche Schutzwirkung kann aufgrund mechanischen Abnutzung oder sachwidrigen Einsatz verminder werden.
- Bei Schäden wie Einschnitte, Löcher oder offenen Nähten Schutzhandschuhe nicht mehr verwenden.

⚠ VORSICHT

Allergische Reaktion

Handschuhe bestehen aus Bestandteilen, die allergische Reaktionen herbeiführen können.

- Bei allergischer Reaktion, Handschuhe nicht mehr verwenden und Arzt aufsuchen.

⚠ WARNUNG

Rotierende Werkzeuge oder Werkstücke

Verletzungsgefahr der Hände durch Verfangen oder Einziehen von Schutzhandschuhen.

- Schutzhandschuhe mit engem, weitem Risiko des Verfangens durch rotierende Maschinenteile bestehe.
- Schnittschutzhandschuhe bieten keinen Schutz bei Arbeiten an oder mit sägeförmigen Klingen.

5.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Optimale Schutzwirkung auf bei komplexer Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen. Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.

5.3 SACHWIDRIGER EINSATZ

Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden. Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden. Schützt nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.

6. Trageanweisung

Handschuhe nur mit trockenen Händen anziehen. Handschuh an Fingern, Handfläche und Handgelenk anpassen. Zeitweise mit Stulpenbereich ausziehen.

7. Reinigung

Alle genannten Leistungseinstufungen gelten nur für ein Produkt im Neuzustand und können nach dem Waschen des Produkts nicht mehr gewährleistet werden. Daher wird von einem Waschen oder chemischen Reinigen der Produkte abgeraten.

8. Lagerung

In Originalverpackung lichtgeschützt und staubfrei an trockenem Ort lagern. Bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C lagern. Nicht in Nähe von Ärzteen, aggressiven, chemischen Substanzen, Lösungsmitteln, Feuchtigkeit und Schmutz lagern. Nicht im gekniteten Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern.

9. Expiry date

ACHTUNG! Die Lagerzeit und Lebensdauer hängen von Lagerbedingungen, Nutzung und Verschleiß ab und können nicht exakt angegeben werden. Vor und nach jeder Nutzung sowie nach längerer Lagerzeit auf Schäden, Materialveränderungen und Passform prüfen. Vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit prüfen. Bei Mängeln oder falscher Größe Produkt nicht verwenden und fachgerecht entsorgen.

Herstellungsdatum siehe Aufdruck (MM/JJJJ) auf Verpackung oder Etikett.

10. Entsorgung

Nationale und regionale Umweltschutz- und Entsorgungsvorschriften für fachgerechte Entsorgung oder Recycling beachten. Metalle, Nichtmetalle, Verbundwerk- und Hilfsstoffe nach Sorten trennen und umweltgerechten Entsorgung. Eine Wiederverwertung ist einer Entsorgung vorzuziehen. Batterien und Akkus zu einer geeigneten Sammelstelle bringen.

11. Zertifizierung

11.1 NACH CE

Übereinstimmung mit PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Handschuh gemäß EN 388:2016+A1:2019 und EN ISO 21420:2020+A1:2024. Risikokataloge II. Geprüft und zertifiziert durch: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finland - Notified Body number: 0598 EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

en Mechanic's gloves

1. General information

Read the use information, follow it and keep it available at all times for later reference.

2. Legend

Size	Size
Glove total length (cm)	Glove total length (cm)
Glove palm width (cm)	Glove palm width (cm)

3. Explanation of pictograms

The performance levels achieved apply only to the palm area of the glove. Lowest performance level: 1 / A. Highest performance level 4 / 5 / F. Not tested: X.

Performance of safety gloves for work involving mechanical stresses		Level
ABCDE	A	Resistance to abrasion
	B	Resistance to cuts (Coupe test)
	C	Tear propagation strength
	D	Puncture force
	E	Resistance to cuts (TDM)

3.1 PRODUCT IDENTIFICATION

CE The personal protection satisfies the PPE regulations (EU) 2016/425.

4. Product description

Palm made of polyester, PU-coated. Back of the hand made of elastane. Performance level 4111X to EN 388:2016+A1:2018.

5. Safety

5.1 FUNDAMENTAL SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Damaged protective gloves

Effect of improper cleaning on the protective properties of the gloves.

- Perform an external visual inspection of the gloves before each use.
- The original protective effect can be reduced by mechanical wear or by use other than intended.
- If the gloves suffer damage such as cuts, holes or open seams, stop using them.

⚠ CAUTION

Allergic reaction

Gloves are made of constituents that may provoke allergic reactions.

- In the event of allergic reactions, stop using the gloves and consult a doctor.

⚠ WARNING

Rotating tools or workpieces

Risk of injury to the hands due to the protective gloves being trapped or entangled.

- Do not wear the protective gloves if there is a risk they may be trapped by rotating parts of machines.
- Cut-resistant gloves offer no protection against saw-tooth blades when using or working on them.

5.2 INTENDED USE

Optimum protection is obtained only when the area to be protected is completely covered. Where gloves have fastenings, check that these are securely closed. Protective gloves must not be allowed to slip. Select a suitable glove size. Protect hands against mechanical risks, abrasion, blisters, and other superficial injuries.

5.3 REASONABLY FORESEEABLE MISUSE

Combination with other protective equipment must not impair the protective effect and must not hinder the wearer in the activities. Do not wear when close to rotating machine parts.

Offer no protection against chemical, microbiological, thermal or electrical hazards.

6. Wearing advice

Dry the hand before putting on the gloves. Adjust the glove to fit your fingers, palm and wrist. Take off the glove by pulling the cuff area.

7. Cleaning

All performance levels quoted are for products in new condition and can no longer be guaranteed once the product has been washed. Therefore we advise against washing or dry cleaning the products.

8. Storage

Store in the original packaging, protected from light, free of dust in a dry place. Store at temperatures between 0°C and +30°C. Do not store in the vicinity of acidic, aggressive, chemical substances, solvents, humidity and dirt. Do not store in folded/crumpled condition or under heavy objects.

9. Expiry date

NOTICE! The storage time and service life depend on storage conditions, usage and wear and cannot be specified exactly. Check for damage, material changes and fit before and after each use and after extended storage. Before each use, check for suitability for the intended activity. In the event of defects or incorrect size, do not use the product and dispose of it properly.

See imprint (MM/YYYY) on packaging or labels for manufacturing date.

10. Disposal

Comply with the national and regional environmental protection and disposal regulations for correct disposal or recycling. Segregate items into metals, non-metals, composite materials and consumables and dispose of them responsibly. Re-use is preferable to disposal. Take batteries (standard and rechargeable) to a suitable collection point.

11. Certification

11.1 ACCORDING TO CE

Compliance with PPE Regulation (EU) 2016/425. Glove in accordance with EN 388:2016+A1:2019 and EN ISO 21420:2020+A1:2024. Hazard class II. Tested and certified by: SGS Fimko OY - Takomotie 8 -00380 HELSINKI - Finland - Notified Body number: 0598 The EU declaration of conformity can be found under the following address: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

bg Ръкавици за механици

1. Общи указания

Прочетете и спазвайте информацията за използване, запазете я за по-късна справка и я дръжте на разположение по всяко време.

2. Легенда

Size	Размер
Glove total length (cm)	Обща дължина на ръкавицата (cm)
Glove palm width (cm)	Ширина на дланта (cm)

3. Пояснение на пиктограмите

Постигнатото ниво на експлоатационните характеристики важи само за дланта на ръкавицата. Най-ниско ниво на експлоатационните характеристики: 1 / A. Най-високо ниво на експлоатационните характеристики 4/5/F. Не е тествано: X.

Функционална годност ръкавици за защита от механични рискове		Ниво
ABCDE	A	Устойчивост на износване
	B	Устойчивост на срязване (Coup Test)
	C	Сила на раздирване
	D	Сила на пробиване
	E	Устойчивост на срязване (TDM)

3.1 МАРКИРОВКА НА ПРОДУКТА

CE Личните предпазни средства съответстват на регламента (ЕС) относно ЛПС 2016/425.

4. Описание на продукта

Дланна част от полиестер, с полиуретаново покритие. Обратна страна на дланта от еластан. Ниво на експлоатационните характеристики 4111X съгласно EN 388:2016+A1:2018.

5. Безопасност

5.1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Повредени защитни ръкавици

Нарушен защитен ефект при поврежда или неправилно почистване на защитните ръкавици.

- Външен контрол на защитните ръкавици преди всяка употреба.
- Първоначалният защитен ефект може да бъде намален поради механично износване или нецелесъобразна употреба.
- Не използвайте повредените ръкавици при поврежда като пробиви, дупки или сгъваеми шевове.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Алергична реакция

Ръкавиците се състоят от компоненти, които могат да причинят алергични реакции.

- В случай на алергична реакция повече не използвайте ръкавиците и потърсете лекарска помощ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ротиращи инструменти или детайли

Опасност от нараняване на ръцете поради захващане или изтегляне на защитните ръкавици.

- Не носете защитни ръкавици, ако е налице риск от захващане от ротиращи части на машината.
- Ръкавици за защита срещу порязване не предлагат при работа по или с трионообразни остриета.

5.2 УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Оптимален защитен ефект само при пълно покритие на участъка за защита. Ако защитните ръкавици имат захлопване, я проверете за стабилно положение. Защитните ръкавици не трябва да се плъзгат. Изберете подходящ размер ръкавица. Предпазват ръцете срещу механични опасности, охлюване, мазоли и други повърхностни наранявания.

5.3 УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защитният ефект трябва да е нарушава поради комбинация с другите предпазни средства и дейността на потребителя не трябва да се възпрепятства. Не използвайте в близост до ротиращи части на машината.

Не предпазва от химически, микробиологични, термични и електрически рискове.

6. Инструкции за носене

Поставяйте ръкавиците само на сухи ръце. Напаснете ръкавицата на пръстите, дланта и китката. Свалете чрез издърпване в зоната на маншета.

7. Почистване

Всички посочени класификации за устойчивост важат само за продукт в ново състояние и повече не могат да се гарантират след изпиране на продукта. Затова не се препоръчва пране или химическо чистене на продуктите.

8. Съхранение

Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо място, защитено от светлина и прах. Съхранявайте при температури между 0°C и + 30°C. Не съхранявайте в близост до изгаряне, агресивни, химически вещества, разтворители, влага и замърсяване. Не съхранявайте в огънато състояние или под тегловно натоварване.

9. Срок на годност

ВНИМАНИЕ! Времето за съхранение и експлоатационният живот зависят от условията на съхранение, употребата и износването и не могат да бъдат точно определени. Проверете за повреди, промени в материала и по посоките преди и след всяка употреба и след продължително съхранение. Преди всяка употреба проверявайте дали е подходящ за планираната дейност. В случай на дефекти или неправилен размер, не използвайте продукта и го изхвърлете правилно.

Вижте отпечатъка (ММ/ГГГГ) върху опаковката или етикета за дата на производство.

10. Изхвърляне на отпадъци

За правилното изхвърляне на отпадъци или рециклиране спазвайте националните и регионалните наредби за опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъци. Разделете металите, неметалите, композитните и помощните материали по вид и ги изхвърлете по екологичен начин. Рециклирането трябва да се предпочита пред изхвърлянето. Предайте батериите и акумулаторите в подходящо събирателен пункт.

11. Сертификация

11.1 СЪОБРАЗНО CE

Съответствие с разпоредбата относно ЛПС (ЕС) 2016/425. Ръкавици в съответствие с EN 388:2016+A1:2019 и EN ISO 21420:2020+A1:2024. Категория на риска II. Изпитано и сертифицирано от: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finland - Notified Body number: 0598 Декларацията на ЕС за съответствие е на разположение на следния адрес: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

da Mekanikerhandsker

1. Generelle henvisninger

Læs og følg brugsoplysningerne. Opbevar dem og hold dem altid tilgængelig til senere brug.

2. Forklaring

Size	Størrelse
Glove total length (cm)	Handskens samlede længde (cm)
Glove palm width (cm)	Handskens indvendige håndbredde (cm)

3. Forklaring af piktogrammer

Det opnåede beskyttelsesniveau gælder kun for handskens indvendige håndflade. Laveste beskyttelsesniveau: 1 / A. Højeste beskyttelsesniveau 4 / 5 / F. Ikke testet: X.

Beskyttelseshandskernes beskyttelsesevne mod mekanisk belastninger		Niveau
ABCDE	A	Slidstyrke
	B	Snitbestandighed (Coupe-test)
	C	Rivekraft
	D	Penetrationskraft
	E	Snitbestandighed (TDM)

3.1 PRODUKTMÆRKNING

CE Personlige værnemidler er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.

4. Produktbeskrivelse

Indvendig håndflade af polyester, PU-coatet. Håndryg af elastan. Beskyttelsesniveau 4111X iht. EN 388:2016+A1:2018.

5. Sikkerhed

5.1 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ FORSIGTIG

Beskadigede beskyttelseshandsker

Forringelse af beskyttelsesegenskaben ved beskadigelse eller ukorrekt rengøring af beskyttelseshandskerne.

- Visuel kontrol af beskyttelseshandskerne før hver brug.
- Den oprindelige beskyttelseseffekt kan forringes som følge af mekanisk slid eller ukorrekt anvendelse.
- Ved beskadigelser såsom snit, huller eller åbne syninger må beskyttelseshandsker ikke længere anvendes.

⚠ FORSIGTIG

Allergisk reaktion

Håndskærme er fremstillet af bestanddele, der kan udløse allergiske reaktioner.

- I tilfælde af allergiske reaktioner må handskerne ikke længere anvendes, og der skal opsøges en læge.

⚠ ADVARSEL

Roterende værktøjer eller emner

Fare for kvæstelser på hænder, hvis beskyttelseshandskerne sætter sig fast eller bliver trukket ind mod værktøjet eller emnet.

- Bær ikke beskyttelseshandsker, når der er risiko for, at de bliver fanget af roterende maskindele.
- Snitbeskyttelseshandsker yder ingen beskyttelse ved arbejde på eller med savformede klinger.

5.2 BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE

Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende beskyttelseshandskestørrelse. Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.

5.3 UKORREKT ANVENDELSE

Beskyttelseseffekten må ikke forringes ved kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet. Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.

Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske og elektriske farer.

6. Bæreanvisning

Tag kun handskerne på, når hænderne er tørre. Tilpas handsken på fingrene, håndfladen og håndledet. Tag den af ved at trække i manchetområdet.

7. Rengøring

Alle nævnte ydelsesklassificeringer gælder kun for et produkt i ny tilstand og kan ikke længere garanteres efter vask af produkter. Derfor frarådes vask eller kemisk rensning af produkterne.

8. Opbevaring

Skal opbevares i den originale emballage beskyttet mod lys og støvfrit på et tørt sted. Skal opbevares i temperaturer mellem 0°C og +30°C. Må ikke opbevares i nærheden af ætsende, aggressive og kemiske stoffer, opløsningsmidler, fugtighed og smuds. Må ikke opbevares sammenfoldet eller med vægt overvejt.

9. Udløbsdato

BEMÆRK! Opbevaringstiden og levetiden afhænger af opbevaringsforhold, brug og slitage og kan ikke specificeres nøjagtigt. Kontroller for skader, materialeskift og montør før og efter hver brug og efter længere opbevaring. Før hver brug skal du kontrollere, om den er egnet til den tilsigtede aktivitet. I tilfælde af fejl eller forkert størrelse må produktet ikke anvendes og bortskaffes korrekt.

Se aftryk (MM/ÅÅÅÅ) på emballagen eller etiket for fremstillingsdato.

10. Bortskaffelse

Overhold de nationale og regionale forskrifter for miljø og bortskaffelse med henblik på korrekt bortskaffelse eller genanvendelse. Metal, ikke-jernholdige materialer, kompositi- og hjælpematerialer sker sorteres efter type og bortskaffes på miljøvenlig vis. En genvinding er at foretrække frem for en bortskaffelse. Batterier og akkuer skal afleveres hos et egnet indsamlingssted.

11. Certificering

11.1 I HENHOLD TIL CE

Overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/425 om personlige værnemidler. Handsker i henhold til EN 388:2016+A1:2019 og EN ISO 21420:2020+A1:2024. Risikokategori II. Kontrolleret og certificeret af: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finland - Notified Body number: 0598 EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende adresse: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

fi Mekaaninen käsine

1. Yleisiä ohjeita

Lue käyttöä koskevat tiedot, noudata niitä, säilytä ne myöhempää käyttöä varten ja pidä ne aina saatavilla.

2. Selitykset

Size	Koko
Glove total length (cm)	Käsineen kokonaispituus (cm)
Glove palm width (cm)	Käsineen kämmenleveys (cm)

3. Piktogrammien selitys

Saavutettu suojaustaso pätee vain käsineen kämmenpuolelle. Alhaisin suojataso: 1 / A. Korkein suojaustaso 4 / 5 / F. Ei testattu: X.

Suojakäsineen mekaaninen kestävyys		Taso
ABCDE	A	Hankauskestävyys
	B	Viillonkestävyys (viilbsuojatesti)
	C	Repäisylujuus
	D	Pistolujuus
	E	Viillonkestävyys (TDM)

3.1 TUOTTEEN MERKINTÄ

CE Henkilönsuojain vastaa henkilönsuojaimista annettua asetusta (EU) 2016/425.

4. Tuotekuvaus

Kämmenpuoli polyesteriä, PU-pinnoitettu. Kämmenselkä elastaania. Tehokuokka 4111X standardin 388:2016+A1:2018 mukaisesti.

5. Turvallisuus

5.1 TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

⚠ VARO

Vahingoittuneet suojaavat käsineet

Suojauksen heikkeneminen vahingot tai epäasiallisen puhdistus huonontaa suojavaikutusta.

- Tarkista suojakäsineet silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä.
- Mekaaninen kulumisen tai epäasiallisen käytön myötä voi heikentää alkuperäistä suojavaikutusta.
- Älä käytä suojakäsineitä enää, kun niissä on viiluja, kuten leikkuita tai avoimia saumoja.

⚠ VARO

Aiheuttaa allergian

Käsineet koostuvat osista, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

- Älä käytä käsineitä enää, jos ne aiheuttavat allergisia reaktioita, ja hakeudu lääkärin.

⚠ VAROITUS

Pyörivät työkalut tai työkappaleet

Suojakäsineiden kiinnijäämisen tai sisäänveto voi aiheuttaa käsien tapaturmavaaran.

- Älä käytä suojakäsineitä, jos ne voivat jäädä kiinni koneen pyöriviin osiin.
- Viiltosuojakäsineet eivät suojaa sahamaisten terien kanssa suoritettaissa töissä.

5.2 KÄYTTÖTARKOITUS

Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitetty. Tarkista lukituksella varustettujen suojakäsineiden, että lukitus on kunnossa. Suojakäsineet eivät saa liukua. Valitse sopiva käsinekoko. Suojavat käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja muilta pinnallisilta tapaturmilta.

5.3 VÄÄRINKÄYTTÖ

Suojavaikutus ei saa heikentyä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään. Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.

Ei suoja kemiallisilta, mikrobiologisilta, lämmön ja sähkön aiheuttamilta vaaroilta.

6. Käyttöä koskevat ohjeet

Pue käsineet vain kuivin käsin. Säädä käsine sopivaksi sormissa, kämmenessä ja rannetessa. Riisu vetämällä varren alueelta.

7. Puhdistus

Kaikki mainitut suojaustasot koskevat vain uutta tuotetta eikä niitä voida taata enää tuotteen pesun jälkeen. Tuotteiden pesemisen tai kemiallisen puhdistus ei siis vuoksi ole suositeltavaa.

8. Säilytys

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa paikassa valolta ja pölyltä suojattuna. Säilytyslämpötila on 0 °C - +30 °C. Ei saa varastoida syövyttävien, aggressiivisten, kemiallisten aineiden, liuottimien, kosteuden ja likaherkkä. Älä säilytä taitettuna tai painon alla.

9. Viimeinen käyttöajankohta

HUOMIO! Suojakäsineiden säilytys- ja käyttöikä riippuvat säilytysolosuhteista, käytöstä ja kulumisenrtä, eikä niitä voida määrittää tarkasti. Tarkista vauriot, materiaalimuutokset ja situvuus ennen jokaista käyttöä ja sen jälkeen sekä pitkäaikaisen varastointikauden-hoidon jälkeen. Ennen jokaista käyttöä on tarkistettava soveltuvuus aiottuun toimintaan. Jos tuotteessa on vikoja tai se on vääränkokoinen, älä käytä valmistetta ja hävitä se asianmukaisesti.

Valmistuspäivä (KK/VVVV), ks. pakkaus- tai etiketti-merkintä.

10. Hävittäminen

Huomioi asianmukaista hävittämistä ja kierrätystä koskevat valtakunnalliset ja paikalliset ympäristösuojelu- ja jätehuoltomääräykset. Erottele metallit, ei-metallit, komposiittimateriaalit ja apuaineet jaettaan ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla. Kierrätys on parempaa kuin hävittämінen. Vie paristot ja akut sopivaan keräyspisteeseen.

11. Sertifiointi

11.1 CE-STANDARDIN MUKAISESTI

Vastaa henkilönsuojaimista annettua asetusta (EU) 2016/425. Käsineet standardien EN 388:2016+A1:2019 ja EN ISO 21420:2020+A1:2024 mukaiset. Riskikuokitus II. Tarkastuksen ja sertifioinnin suorittanut taho: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finland - Notified Body number: 0598 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavasta osoitteesta: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

fr Gants de mécanicien

1. Remarques générales

Lire et respecter les instructions d'utilisation à des fins de consultation ultérieure, et toujours les garder à disposition.

2. Légende

Size	Taille
Glove total length (cm)	Longueur totale des gants (cm)
Glove palm width (cm)	Largeur intérieure des gants (cm)

3. Explication des pictogrammes

Le niveau de performance atteint s'applique uniquement à la paume du gant. Niveau de performance minimal : 1 / A. Niveau de performance maximal 4 / 5 / F. Non testato: X

Performances des gants de protection concernant les sollicitations mécaniques		Niveau
ABCDE	A	Résistance à l'abrasion
	B	Résistance à la coupe par lame (test de coupe)
	C	Résistance à la déchirure
	D	Résistance à la perforation
	E	Résistance à la coupe par lame (TDM)

3.1 MARQUAGE DES PRODUITS

CE L'équipement individuel de protection est conforme au règlement relatif aux EPI (UE) 2016/425.

4. Description du produit

Paume en polyester, revêtement PU. Dos en élasthane. Niveau de performance 4111X suivant EN 388:2016+A1:2018.

5. Sécurité

5.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

Gants de protection endommagés

Altération de l'effet protecteur en cas d'endommagement ou nettoyage inapproprié des gants de protection.

- Contrôle visuel extérieur des gants de protection avant toute utilisation.
- L'effet protecteur d'origine peut être réduit en raison d'une usure mécanique ou d'une utilisation non conforme.
- Ne plus utiliser les gants de protection en cas de dommages, tels que perforations, entailles ou coutures ouvertes.

⚠ ATTENTION

Réaction allergique

Les gants sont constitués de composants susceptibles de provoquer des réactions allergiques

- Dans ce cas, ne plus utiliser les gants et consulter un médecin.

⚠ AVERTISSEMENT

Outils ou pièces en rotation

Risque de blessures aux mains par happement ou aspiration des gants de protection.

- Ne pas porter les gants de protection en présence d'un risque de happement par des pièces de machine en rotation.
- Les gants anti-coupures n'offrent aucune protection lors du travail sur ou avec des lames en forme de scie.

6. Utilisation normale

Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adaptée. Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d'autres blessures superficielles.

5.3 MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE

L'effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l'utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité. Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.

Ne protège pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.

6. Instructions d'utilisation

Mettre les gants uniquement lorsque les mains sont sèches. Ajuster les gants aux doigts, à la paume et au poignet. Retirer les gants en tirant sur les manchettes.

7. Nettoyage

Tous les niveaux de performance mentionnés ne s'appliquent qu'à un produit à l'état neuf et ne peuvent plus être garantis après le lavage du produit. C'est pourquoi le lavage ou nettoyage chimique des produits est déconseillé.

8. Stockage

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de la poussière, dans un endroit sec. Stocker à des températures comprises entre 0 et +30 °C. Ne pas stocker à proximité de produits corrosifs, agressifs, chimiques ou de solvants ; stocker à l'abri de l'humidité et de la saleté. Ne pas stocker à l'état plié ou sous une charge de poids.

9. Durée de vie

AVIS! La durée de stockage et la durée de vie dépendent des conditions de stockage, de l'utilisation et de l'usure et ne peuvent pas être spécifiées exactement. Vérifiez l'absence de dommages, de changements de matériau et d'ajustement avant et après chaque utilisation et après un stockage prolongé. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil est adapté à l'activité prévue. En cas de défauts ou de taille incorrecte, n'utilisez pas le produit et jetez-le correctement.

Voir l'inscription (MM/AAAA) sur l'emballage ou étiquette pour la date de fabrication (MM/AAAA).

10. Mise au rebut

Respecter la réglementation nationale et régionale en vigueur concernant la mise au rebut et le recyclage. Trier les matériaux métalliques, non métalliques, composites et auxiliaires et les mettre au rebut de manière respectueuse de l'environnement. Préférer le recyclage à la mise au rebut. Déposer les piles et batteries dans un centre de collecte approprié.

11. Certification

11.1 SUIVANT CE

Conformité au règlement européen sur les EPI 2016/425. Gants conforme aux normes EN 388:2016+A1:2019 et EN ISO 21420:2020+A1:2024. Catégorie de risque II. Contrôlé et certifié par: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finlande Notified Body number: 0598 La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

it Guanti da meccanico

1. Note generali

Leggere le informazioni sull'utilizzo, seguirle attentamente, conservarle per riferimento futuro e tenerle sempre a portata di mano.

2. Legenda

Size	Misura
Glove total length (cm)	Lunghezza complessiva del guanto (cm)
Glove palm width (cm)	Larghezza del palmo del guanto (cm)

3. Spiegazione dei pittogrammi

Il livello di prestazione raggiunto si riferisce solo al palmo del guanto. Livello di prestazione minimo: 1 / A. Livello di prestazione massimo: 4 / 5 / F. Non testato: X.

Guanti protettivi con prestazioni adatte per sollecitazioni meccaniche		Livello
ABCDE	A	Resistenza all'abrasione
	B	Resistenza al taglio (Coupetest)
	C	Resistenza allo strappo
	D	Resistenza alla perforazione
	E	Resistenza al taglio (test TDM)

3.1 DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

CE Il dispositivo di protezione individuale è conforme al Regolamento europeo sui DPI 2016/425.

4. Descrizione del prodotto

Palmo in poliestere, rivestito in PU. Dorso in elastan. Livello di prestazione 4111X a norma EN 388:2016+A1:2018.

5. Sicurezza

5.1 AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE

Guanti protettivi danneggiati

Compromissione dell'effetto protettivo in caso di danneggiamento o di pulizia errata dei guanti protettivi.

- Ispezione visiva esterna dei guanti protettivi prima di ogni utilizzo.
- L'effetto protettivo originale può ridursi a causa di usura meccanica o uso improprio.
- Interrompere l'utilizzo dei guanti protettivi in caso di danni quali tagli, fori o scuciture.

⚠ ATTENZIONE

Reazione allergica

I guanti sono composti da elementi che possono causare reazioni allergiche.

- In caso di reazione allergica, interrompere l'utilizzo dei guanti e consultare un medico.

⚠ AVVERTENZA

Utensili o pezzi rotanti

Pericolo di lesioni alle mani in caso di impigliamento o inserimento dei guanti protettivi.

- Non indossare i guanti protettivi in caso di rischio di impigliamento nei componenti meccanici rotanti.
- I guanti antitaglio non forniscono alcuna protezione durante le operazioni con lame seghettate.

6. Uso previsto

Effetto protettivo ottimale solo se l'area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta. Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.

5.3 USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE

L'abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l'effetto protettivo né ostacolare l'utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro. Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.

Non protegge da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.

6. Istruzioni sul corretto impiego

Indossare i guanti solo con le mani asciutte. Adattare il guanto alle dita, al palmo e al polso. Sfilare i guanti tirandoli via dalla zona del polsini.

7. Pulizia

Tutti i livelli di prestazione menzionati si riferiscono esclusivamente al prodotto nuovo e non possono essere garantiti dopo il lavaggio del prodotto stesso. Pertanto, il lavaggio o il lavaggio a secco del prodotto è sconsigliato.

8. Conservazione

Conservare nella confezione originale in un luogo pulito, asciutto e al riparo dalla luce. Conservare a una temperatura comp

5. Seguridad

5.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

⚠ ATENCIÓN

Guantes protectores defectuosos

Merma del efecto protector en caso de defectos o limpieza inadecuada de los guantes protectores.
» Comprobación visual externa de los guantes antes de cada uso.
» El efecto protector original se puede ver mermado por el desgaste mecánico o un uso inadecuado.
» Ya no se permite utilizar los guantes protectores si muestran defectos, tales como cortes, agujeros o ocsturas abiertas.

⚠ ATENCIÓN

Reacción alérgica

Los guantes están hechos de componentes que pueden causar reacciones alérgicas.
» En caso de sufrir una reacción alérgica, dejar de utilizar los guantes y consultar a un médico.

⚠ ADVERTENCIA

Herramientas o piezas de trabajo rotatorias

Peligro de lesiones en las manos por atrapamiento o arrastre de guantes protectores.
» No se deben llevar guantes si existe riesgo de atrapamiento por partes de la máquina rotatorias.
» Los guantes protectores frente a cortes no ofrecen ninguna protección el trabajar en o con hojas en forma de sierra.

5.2 USO CONFORME A LO PREVISTO

Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada. Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.

5.3 UTILIZACIÓN INDEBIDA

El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad. No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos y eléctricos.

6. Instrucciones de transporte

Apretar el guante solo con las manos secas. Ajustar el guante para que se adapte a los dedos, la palma y la muñeca. Quitar tirando de la zona del puño.

7. Limpieza

Todas las clasificaciones de rendimiento anteriores se aplican únicamente a un producto cuando es nuevo y no pueden garantizarse después de que el producto haya sido lavado. Por lo tanto, no se recomienda el lavado o la limpieza en seco de los productos.

8. Almacenamiento

Guardar en el embalaje original, en un lugar seco a salvo de la luz y del polvo. Almacenar a temperaturas de entre 0 °C y +30 °C. No almacenar cerca de sustancias químicas corrosivas, agresivas, disolventes, humedad o suciedad. No almacenar doblados ni bajo peso.

9. Caducidad

AVISO! El tiempo de almacenamiento y la vida útil dependen de las condiciones de almacenamiento, el uso y el desgaste y no se pueden especificar con exactitud. Compruebe si hay daños, cambios de material y ajuste antes y después de cada uso y después de un almacenamiento prolongado. Antes de cada uso, compruebe la idoneidad para la actividad prevista. En caso de defectos o tamaño incorrecto, no utilice el producto y deshágalo correctamente.

Vea la impresión: (MM/AAAA) en el embalaje o etiqueta para la fecha de fabricación.

10. Eliminación

Tener en cuenta la normativa nacional y regional sobre la protección del medio ambiente y la eliminación para proceder a la eliminación o el reciclaje de forma técnicamente correcta. Los metales, materiales no metálicos, materiales compuestos y materiales auxiliares se deben clasificar y eliminar de forma respetuosa con el medio ambiente. Es preferible reciclar que eliminar. Las pilas y las baterías se deben llevar a un punto de recogida adecuado.

11. Certificación

11.1 SEGÚN CE

Cumplimiento del reglamento EPI (UE) 2016/425. Guante conforme a las normas EN 388:2016+A1:2019 y EN ISO 21420:2020+A1:2024. Categoría de riesgo II. Comprobado y certificado por: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finland - Notified Body number: 0598 La declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

cs Rukavice pro mechaniky

1. Obecné pokyny

Informace o používání si přečtěte, dodržujte je, uchovejte je k dalšímu použití a mějte je kdykoli k dispozici.

2. Legenda

Size	Velikost
Glove total length (cm)	Celková délka rukavice (cm)
Glove palm width (cm)	Šířka rukavice v oblasti dlaně (cm)

3. Vysvětlení piktogramů

Výkonový stupeň rukavice platí jen pro oblast dlaní. Nejnižší výkonový stupeň: 1 / A. Nejvyšší výkonový stupeň 4 / 5 / F. Netestováno: X

Výkonnost ochranných rukavic pro mechanické zatížení			Úroveň
ABCDE	A	Odolnost proti oděru	1-4
	B	Odolnost proti prořezn ut (Coupe test)	1-5
	C	Odolnost proti roztržení	1-4
	D	Odolnost proti propichnutí	1-4
	E	Odolnost proti řezu (TDM)	A-F / X

3.1 OZNAČENÍ PRODUKTU

CE Osobní ochranné prostředky odpovídají nařízení o OOP (EU) 2016/425.

4. Popis výrobku

Oblast dlaně z polyesteru, s PU povlakem. Hřbet vyrobený z elastanu. Výkonový stupeň 4111X dle EN 388:2016+A1:2018.

5. Bezpečnost

5.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ UPOZORNĚNÍ

Poškozené ochranné rukavice

Ověření ochranného účinku v případě poškození nebo neodborném čištění ochranných rukavic.
» Před každým použitím vnější vizuální kontrola.
» Původní ochranný účinek může být snížen v důsledku mechanického opotřebení nebo nepřípustného použití.
» V případě poškození jako jsou zářezy, díry nebo otevřené švy ochranné rukavice dále nepoužívejte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Alergická reakce

Rukavice jsou složeny z částí, které mohou vyvolat alergické reakce.
» V případě alergické reakce rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

⚠ VAROVÁNÍ

Rotující nástroje nebo obrobky

Nebezpečí poranění horních končetin zachycením nebo vtažením ochranných rukavic.
» Ochranné rukavice nepoužívejte v případě hrozícího rizika zachycení rotujícími strojními součástmi.
» Ochranné rukavice proti pořezání nenabízí ochranu při práci u nebo s čepelemi ve tvaru pily.

5.2 STANOVENÉ POUŽITÍ

Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic. Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.

5.3 NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti. Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým a elektrickým nebezpečím.

6. Pokyny k nošení

Rukavice nasazujte pouze suchýma rukama. Rukavice usaďte na prsty, dlaně a zápěstí. Sundavejte tažením od manžety.

7. Čištění

Všechny uvedené výkonnostní klasifikace platí pouze pro nový produkt, po vyprání produktu nelze tyto parametry již zaručit. Praní nebo chemické čištění produktů se proto nedoporučuje.

8. Skladování

Skladujte v originálním obalu na suchém místě, chráněné před světlem a prachem. Skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až +30 °C. Neskladujte v blízkosti žíravin, agresivních, chemických substancí, rozpouštědel, vlhkosti a nečistot. Neskladujte ohnuté nebo zatížené závažím.

9. Životnost

OZNÁMENÍ! Doba skladování a životnost závisí na podmínkách skladování, použití a opotřebení TČ a nelze přesně specifikovat. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, změnám materiálu a usaďte se před a po každém použití a po delším skladování. Před každým použitím zkontrolujte vhodnost zamýšlené činnosti. V případě vad nebo nesprávné velikosti výrobek nepoužívejte a řádně jej zlikvidujte.

Datum výroby viz otisk: (MM/YYYY) na obalu nebo etiketa.

10. Likvidace

Při odborné likvidaci nebo recyklaci dodržujte národní a místní předpisy na ochranu životního prostředí a likvidaci. Kovy, nekovy, pojiva a pomocné látky roztřiďte podle druhů a ekologicky zlikvidujte. Dejte přednost recyklaci před likvidací. Odevzdejte baterie a akumulátory na vhodném sběrném místě.

11. Certifikace

11.1 PODLE CE

Rukavice podle norem EN 388:2016+A1:2019 a EN ISO 21420:2020+A1:2024. Riziková kategorie II. Přezkoušeno a certifikováno: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finsko- Notified Body number: 0598

hu Szerelőkesztyű

1. Általános tudnivalók

Olvassa el és vegye figyelembe a használati információkat és a későbbi tájékozódás céljából könyven hozzáférhető helyen tárolja.

2. Magyarázat

Size	Méret
Glove total length (cm)	Kesztyű teljes hossza (cm)
Glove palm width (cm)	Kesztyű tenyérszélesség (cm)

3. Piktogramok magyarázata

Az elért teljesítményfokozat csak a kesztyű tenyérfelületére vonatkozik. Legalacsonyabb teljesítmény fokozat: 1 / A. Legmagasabb teljesítmény fokozat 4 / 5 / F. Nem bevizsgált: X.

Védőkesztyű teljesítőképessége mechanikus terhelések esetén			Szint
ABCDE	A	Kopásállóság	1-4
	Sz	Vágásállóság (Coupe-Test)	1-5
	C	Továbbszakítási erő	1-4
	D	Átszúrási erő	1-4
	E	Vágásállóság (TDM)	A-F / X

3.1 TERMÉKMEGJELÖLÉS

CE Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek.

4. Termékleírás

Poliészter tenyérfelület, PU bevonattal. Elasztán kézfej. 4111X teljesítmény fokozat EN 388:2016+A1:2018 szerint.

5. Biztonság

5.1 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ VIGYÁZAT

Sérült védőkesztyűk

A védőhatás csökkenése sérülés vagy a védőkesztyű nem megfelelő tisztítása esetén.
» A védőkesztyűk külső vizuális ellenőrzése minden használat előtt.
» Az eredeti védőhatás csökkenhet mechanikus kopás vagy a nem megfelelő használat miatt.
» Ne használja a védőkesztyűt sérülések, például vágások, lyukak vagy szétnyílt varratok esetén.

⚠ VIGYÁZAT

Allergiás reakciók

A kesztyűk olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki.
» Allergiás reakció esetén hagyja abba a kesztyű használatát, és forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Forgó szerszámok vagy munkadarabok

A védőkesztyű elkapása vagy behúzása kézsérüléseket okozhat.
» Ne viseljen védőkesztyűt, ha fennáll annak a veszélye, hogy a forgó géprészek elkaphatják.
» A vágás elleni védőkesztyűk nem nyújtanak védelmet a fűrészlapokon vagy azokkal végzett munka során.

5.2 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet. Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.

5.3 RENDELTETÉSELLENES HASZNÁLAT

A védőhatást más védőeszközökkel való kombinációi nem csökkenthetői, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját. Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
Nem véd a kémiai, mikrobiológiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.

6. Viselési utasítás

A kesztyűt csak száraz kézre húzza fel. Igazítsa meg a kesztyűt az ujjaknál, tenyérfelületnél és csuklónál. A szárnál fogva húzza le.

7. Tisztítás

Minden nevezett teljesítmény besorolás csak egy új állapotú termékre érvényes és a termék mosása után már nem garantálható. Ezért a termékek mosása vagy vegyi tisztítása nem tanácsos.

8. Tárolás

Az eredeti csomagolásban, fénytől védett és pormentes száraz helyen tárolja. 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tárolja maró, agresszív, kémiai anyagok, oldószerek, nedvesség és szennyeződés közelében. Ne tárolja összehajtott állapotban vagy súly alatt.

9. Lejárati idő

ÉRTESÍTÉS! a tárolási idő és az élettartam a tárolási feltételektől, a használattól és a kopás-től függ, és nem adható-meg pontosan. Minden használat előtt és után, valamint hosszabb ideig tartó tárolási idő után ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések, anyagcserék és illeszkedés. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy alkalmas-e a tervezett tevékenységre. Hibák vagy helytelen méret esetén ne használja a terméket, és ne dobja ki megfelelően.

Gyártási dátum Lásd az imprint: (MM/ÉÉÉÉ) feliratot a csomagolás vagy címke készítéken.

10. Ártalmatlanítás

Vegye figyelembe a szakszerű ártalmatlanításra vagy újrahasznosításra vonatkozó nemzeti és regionális környezetvédelmi és ártalmatlanítási előírásokat. A fémeket, nem fémeket, kompozit és segédanyagokat fajta szerint válogassa szét és környezettbarát módon ártalmatlanítsa. Az ártalmatlanítással szemben az újrahasznosítást kell preferálni. Az elemeket és az akkumulátorokat egy megfelelő gyűjtőhelyre adja le.

11. Tanúsítvány

11.1 CE SZERINT

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendelet teljesítése. Kesztyű az EN 388:2016+A1:2019 és EN ISO 21420:2020+A1:2024 szabványoknak megfelelően. II. kockázati kategória. Bevizsgálta és a tanúsítványt kiállította: SGS Fimko OY - Takomotie 8 - 00380 HELSINKI - Finnország - Notified Body number: 0598 Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc