

Losse meetpen Tolerantieklasse 2, Type: 12**Bestelgegevens**

Bestelnummer	483910 12
GTIN	2050002076648
Artikelklasse	48A

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf $\varnothing 1,5$ mm met maataanduiding, 0,1 mm – 0,99 mm zonder afschuining. Vanaf 1,0 mm een kant met afschuining.

Tolerantieklasse 2: pen- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Toepassing:

Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste $\varnothing$ vermelden**, bijv. nr. 483900 gr. 5 **10,08** resp. 483920 gr. 5 **10,082**.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	30 - 39,99 mm
Meetpenlengte	70 mm
Kalibratie	L6
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	2
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale Ø 20	028240 20
DAkkS-kalibratieMeetpen maximale Ø 20	028260 20