



Potezna kružna pila Baterija, Tip: GCM18V305



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	P07823 GCM18V305
GTIN	3165140965545
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Kombinacija impresivne izvedbe rezanja i potpuno bežične fleksibilnosti

- **Motor bez četkica, napajan baterijom ProCORE18V, isporučuje bežičnu snagu ekvivalentnu pili s kabelom od 2000 W.**
- **Korisničko sučelje i povezivost za provjeru statusa napunjenosti baterije, predodabir brzine uključujući ECO način rada.**
- **Promjena lista pile bez alata; Podešavanje nagiba prednje strane; Kočnica motora; Klizna ruka koja štedi prostor za siguran i udoban rad.**

Istaknuti proizvodi

GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO akumulatorska pila za kose rezove nudi snažnu dubinu rezanja s rezovima do 120 mm. Motor bez četkica opsežno je optimiziran za tehnologiju ProCORE18V i isporučuje bežičnu snagu koja je ekvivalentna kabelskom alatu od 2000 W. Ova pila nudi korisničko sučelje i mogućnost povezivanja za brzu provjeru statusa napunjenosti baterije kao i predodabir brzine uključujući ECO način rada. Značajke kao što su promjena lista pile bez alata, podešavanje nagiba prednje strane i kočnica motora osiguravaju veću sigurnost pri korištenju pile.

Oprema i primjena

Alat je idealan za klizne rezove i razne materijale. Pila se može montirati na različite Bosch GTA radne stolove. Ova je pila kompatibilna sa svim Bosch Professional baterijama i punjačima od 18

V (Professional 18V System); za maksimalnu učinkovitost koristite ProCORE18V $\geq 5,5$ Ah. Također kompatibilno sa sustavom AMPShare, udruženjem baterija različitih marki.

Dodatne informacije

GCM 18V-305 GDC Professional pruža punu izvedbu sa samo jednom baterijom, čak i u teškim primjenama. Predodabir broja okretaja i veliki izbor Bosch listova pile čine ovu pilu savršenom za rad s gotovo svim materijalima.

Dio isporuke:

- 1× Bluetooth® Low Energy modul GCY 42 Professional.
- Karton
- Vrećica za prašinu
- Blokada SDS lista pile
- Stezaljka
- Uložna ploča
- 1× list pile, Expert for Wood, 305 × 2,2 / 1,6 × 30 mm, 60
- Unutarnji šesterokut

Akumulatori i punjač nisu sadržani u opsegu isporuke.

Tehnički opis

širina	630 mm
maksimalni kut kosine lijevo	52 stupanj
Vrsta baterije	Litij-ionska
Ø rupe na listu pile	30 mm
maksimalni kut nagiba desno	47 stupanj
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Broj sadržanih baterija	0
širina reza	341 pri 0° mm
Visina	790 mm
Nježni zalet	da
Ø lista pile	305 mm
maksimalni kut nagiba lijevo	47 stupanj
Težina	26,9 kg
Duljina	565 mm
maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹

List s podacima

oznaka proizvođača	GCM18V305
maksimalni kut kosine desno	60 stupanj
Vrsta proizvoda	Pila