




Calibri a corsoio, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4101 150
GTIN	4069515051316
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Corsoio ergonomico ottimizzato. Scala ribassata colorata per una lettura senza errori.

Superfici di contatto finemente lappate. Scala ribassata colorata per una migliore lettura.

Fornitura:

5× calibro a corsoio analogico n. art. 410100 150.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Risoluzione	1/128 pollici
Lunghezza dei becchi	40 mm
Scostamento di misura E MPE	± 0,05 mm
Norma	ISO 13385
Taratura	A1
Imballaggio	astuccio

Scheda tecnica

Risoluzione	1/20 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Risoluzione	mm/pollici
Campo di misura	0 - 150 mm
Risoluzione	5 mm
Asta di profondità	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4101 150