

Garant**WNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 080404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2976 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Indhold	251962 HB7120-1
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Antal skift/skær	6
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal stk.	30

Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2976 080404