

Garant**WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 060404**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2978 060404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
število kosov	30
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Vsebina	251952 HB7140-2
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2978 060404