

**Douille 12 pans 3/8 pouce, Ouverture: 11/16 pouce****Données de commande**

N° commande	637100 11/16
GTIN	4018754004270
Classe d'article	63A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

**Norme:**

DIN 3124

**Matière(s):**

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

**Description technique**

Longueur	32 mm
Ø côté réception	23,4 mm
Ouverture	11/16 pouce
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans

Type de produit

Douille