


**Cenově výhodné balení – spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG4031 7
GTIN	4067263101864
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Jako č. 114031.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Upozornění:**Následný produkt pro č. 114030.**

Vel. 13,5 – 16: S odsazenou stopkou Ø 12,7 mm.

Technický popis

Celková délka L	109 mm
Počet břitů Z	2
Ø stopky D _s	7 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	58,5 mm
Stopka	válcová stopka
Vrcholový úhel	118 stupeň

Délka drážky pro třísky L_c	69 mm
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/ot,
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	h8
Norma	DIN 338
Jmenovitý $\varnothing D_c$	7 mm
Obsah	20
Série	CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	60 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	omezené použití	50 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodné	35 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodné	32 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodné	22 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	18 m/min	P
GG(G)	omezené použití	30 m/min	K
CuZn	vhodné	40 m/min	N
Olej	vhodné		
mokrý max.	vhodné		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG4031-7>

