

**Garant** EASYFIX

### GARANT easyFix Flex Power, Modello: USB



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	957520 USB
GTIN	4069515041355
Classe articolo	91F

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Con GARANT easyFix Flex Power, le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili diventano power bank individuali, in modo tale che le batterie possano essere utilizzate per diverse applicazioni: ad esempio, per la ricarica di apparecchi elettrici (Dim. USB) o per la regolazione flessibile e rapida dell'altezza dei banchi da lavoro (Dim. 12 V). Con fissaggio sicuro sui sistemi di pannelli forati, □ di 9x9 mm con passo da 37 mm, utilizzabile anche per applicazioni mobili. La Flex Power Station è completamente compatibile con il sistema di batterie CAS senza l'uso di un adattatore. Per le batterie di altri produttori di elettroutensili (Milwaukee, Fein, Bosch) è necessario uno Scangrip Connector n. art. 081237; le batterie di altri produttori sono reperibili nell'eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) con il termine di ricerca "Scangrip Connector". L'interfaccia del sistema Scangrip Connect fornisce una protezione automatica contro lo scaricamento completo, oltre che una protezione contro i sovraccarichi e il monitoraggio della temperatura. Con interruttore on/off per scollegare tutti gli apparecchi collegati dall'alimentazione. Visualizzazione dello stato della batteria con 5 barre LED (vengono visualizzati gli stati della batteria del 10, 25, 50, 75 e 100%). Con LED di stato: indica quando è collegata un'utenza attiva. Sono disponibili i seguenti collegamenti:

- **1 x USB-C (potenza massima di uscita 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A e PPS (Programmable Power Supply, alimentazione programmabile) 5 V-21 V/3 A,**
- **1 x USB-C PD Power Delivery: potenza massima di uscita 15 W; 5 V/3 A,**

## Scheda tecnica

- 1 x collegamento USB-A (potenza massima di uscita 15 W; 5 V/3 A).

### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

### Per:

Batterie di AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

I seguenti connettori:

AEG/RIDGID US N. 03.6158C;  
BERNER N. 03.6155C;  
BOSCH/AMPSHARE N. 03.6140C;  
BOSCH GREEN N. 03.6141C;  
DEWALT N. 03.6142C;  
EINHELL N. 03.6143C;  
FEIN N. 03.6144C;  
FESTOOL N. 03.6153C;  
FLEX N. 03.6145C;  
HAZET N. 03.6146C;  
HIKOKI N. 03.6147C;  
HILTI (21,6 V)N. 03.6157C;  
NGERSOLL N. 03.6152C;  
MAKITA N. 03.6148C;  
MILWAUKEE N. 03.6149;  
PANASONIC N. 03.6157;  
RIDGID N. 03.6154;  
RUPES N. 03.6159;  
SNAP-ON N. 03.6151;  
Würth N. 03.6150

### Fornitura:

Incluse 2 x piastre di base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2 per il fissaggio a pannelli forati.

### Nota:

**Non adatto alla ricarica di batterie.** Le batterie dei produttori devono essere caricate con le unità di ricarica originali.

## Descrizione tecnica

Numero di stazioni di carica per USB	3
Grado di protezione IP	IP 20
Larghezza	185 mm
Profondità	65 mm

## Scheda tecnica

Altezza	125 mm
Peso	0,34 kg
Serie	easyFix
Potenza massima in uscita	90 W
Tipo di prodotto	Caricabatterie

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: 957520 USB