

**6-hranný uhlový klíč poniklovaný, Šestřhan: 1/20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626039 1/20
GTIN	4045197921741
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Uhlová stopka; podľa DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Chróm-vanádiová ocel, čelné plochy opracované na plocho a skosené. Niklovaný povrch.

Technický opis

Dĺžka ramien	41×13 mm
Šestřhan	1/20 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový klúčponiklovaný Šestřhan 1,3	626037 1,3
--	------------