

Garant**WNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7140-2, Størrelse: 060408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2978 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,55 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p\ maks}$	2 mm
Indhold	251954 HB7140-2
Belægning	belagt

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal stk.	30
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	6
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2978 060408