



Multimetr, Typ přístroje: 960



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473320 960
GTIN	4045197838759
Třída artiklu	42I

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaný dvousložkový plášť s gumovým opláštěním. Velký, snadno čitelný digitální displej s možností zapnutí osvětlení pozadí. Měřicí přístroje Auto Ranging. Všechny přístroje s držákem zkušebního hrotu na zadní straně pro jednoruční obsluhu, s instalačním třmenem.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s rozsáhlými funkcemi.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (vel. 960 2 ks, vel. 9917 1 ks), měřicí vodiče č. 473328 vel. 2.

Technický popis

Frekvence	0,01 Hz – 10 kHz
-----------	------------------

Technický list

Stejnosměrné napětí DC	0,1 mV – 600 V
Displej s osvětlením pozadí	ano
Tlačítko pro přidržení hodnoty	ano
Střídavé napětí AC	1 mV – 600 V
Kategorie přepětí	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Měření	TRUE RMS (AC)
Přesnost	1 %
Akustický test průchodu	ano
Automatické vypínání	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Kalibrování	I3
Zkouška diod	ano
Kapacita	0,01 nF – 4000 μ F
Rozsah displeje	4000
Osvětlení místa měření	ano
Střídavý proud AC	0,1 μ A – 10 A
Stejnosměrný proud DC	0,1 μ A – 10 A
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	2x č. 081556 vel. LR3
Druh produktu	Multimetr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/473320-960>