

Garant

Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier Ø 11x16 mm,
Longueur de tuyau utile: 3m



Données de commande

N° commande	080239 3
GTIN	4062406523770
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20 / + 60 °C.

Livraison:

Avec **raccord rapide de sécurité en acier GARANT** et raccord en acier.

Description technique

Pression de service max.	10 bar
Plage de températures	-20 - 60 °C
Ø int. tuyau	11 mm
Ø ext. tuyau	16 mm
Longueur de tuyau utile	3 m
Type de produit	Tuyau

