

Garant**Master Mute furatkés A.. SDUCL 93°, a váltólapkákhoz DC..., balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265015 20/11
GTIN	4069515024761
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszra lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	25 mm
Teljes hossz L	189 mm
Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Szabvány	Gyári szabvány
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás L_3	13 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	A20X SDUCR/L11
Sorozat	Master Mute
L_{min}	120 mm

Csatlakozó menet	G1/4
Felhasználás módja	balos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés