



Multimetras, Prietaiso tipas: 9917



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473320 9917
GTIN	4045197554291
Produktų klasė	42I

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos dvikomponentis korpusas su guminiu apvalkalu. Didelis, lengvai nuskaitomas skaitmeninis ekranas su įjungiamu foniniu apšvietimu. Su automatinio matavimo diapozono parinkimo (Auto Ranging) funkcija. Visi prietaisai su tikrinimo antgalių laikikliu, skirtu valdyti viena ranka, su pastatymo atrama.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su daugybe funkcijų.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis (dyd. 960, 2 vnt., dyd. 9917, 1 vnt.), matavimo kabeliai Nr. 473328 dyd. 2. Temperatūros jutiklis, sandarinimo dangteliai ir nešiojimo krepšys.

Techninis aprašymas

Dažnis	0,001 Hz – 9,9 MHz
Rodmenų apimtis	4000
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 600 V; III KAT., 1000 V
Kintamoji srovė AC	0,1 μ A – 10 A
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 1000 V
Pagrindinis tikslumas	1,5 %
Nuolatinė srovė DC	0,1 μ A – 10 A
IP apsaugos klasė	IP 67
Diodų patikra	taip
Varža	0,1 Ω – 40 M Ω
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 1000 V
Garsinis laidumo testas	taip
Matavimo būdas	RMS
Gamintojo pavadinimas	9917
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Temperatūra	-20 - 760 °C
Talpa	1 pF – 200 μ F
Automatinis išjungimas	taip
Kalibravimas	I3
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	Nr. 081556 dyd. 6LR61
Produkto rūšis	Multimetras

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/473320-9917>