



## Serratura a cilindro di precisione a chiusura differenziata (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5850 40
GTIN	
Classe articolo	GGN

### Descrizione

**Esecuzione:**

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.

La serie 217 carati non è disponibile in esecuzioni speciali.

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Funzione:**

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo **una** serratura o un cilindro alla volta.

**Fornitura:**

Lucchetto con 2 chiavi.

### Descrizione tecnica

Materiale dell'alloggiamento	Ottone
Meccanismo di chiusura	meccanismo di chiusura di precisione inossidabile
Chiusura	a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica	no

Per inserti a bussola	no
Numero chiavi	20
Materiale staffa	Acciaio, cromato
Staffa temprata	sì
Serie	217 carati
Ø Staffa	6 mm
Ø Alloggiamento	40 mm
Staffa a doppia chiusura	sì
Con copertura foro per chiavi	no
Numero di serrature	10
Tipo di prodotto	Lucchetto