

**Set sleutels voor binnenzeskantbouten gefosfateerd, Aantal sleutels: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	627327 9
GTIN	4045197922175
Artikelklasse	62B

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak mangaan-gefosfateerd.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627325: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opgeborgen in: Kunststof houder

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	9
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Kunststof houder voor sleutels voor binnenzeskantbouten Aantal opnames 9	627255 9
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 1,5 mm	627325 1,5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 10 mm	627325 10
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 2 mm	627325 2
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 2,5 mm	627325 2,5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 3 mm	627325 3
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 4 mm	627325 4
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 5 mm	627325 5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 6 mm	627325 6
Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang,gefosfateerd Zeskant 8 mm	627325 8