

Garant

Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 3m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080239 3
GTIN	4062406523770
Razred artikla	01A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno jekleno hitro spojko GARANT** in jeklenim nastavkom.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Temperaturno območje	-20 - 60 °C
Notranji Ø cevi	11 mm
Zunanji Ø cevi	16 mm
Uporabna dolžina cevi	3 m
Vrsta izdelka	Cev

