

Garant

Nástrčný klúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene® plne izolovaný, Rozmer cez steny: 5,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622492 5,5
GTIN	4067263116387
Trieda položky	61C

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie: Na prácu pod napätím do 1000 V.

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo masnými rukami. **Čepeľ** z chróm-vanádiovkej ocele.

Technický opis

Dĺžka čepele	125 mm
Celková dĺžka	230 mm
Ø na strane výstupu	11 mm
Dĺžka L	30 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč

