

Garant**SCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7035-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2838 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\max}$	4,25 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	260765 HB7035-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 290 mm/min
Darabszám	50
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,

Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	4
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2838 120404