

Garant**GARANT Master Mute-borestangsskaft, HSK-T vibrationsdæmpende, HSK-T 63, Skaftdiameter/effektiv længde L1: 25/130mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265060 25/130
GTIN	4069515026321
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Med modulært interface, passende til systemer fra andre producenter (f.eks. Iscar).

Passer til:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved nr. 265100 – 265377.

Bemærk:

Arbejdslængden forlænges med længden L af det respektive udskiftelige skærehoved. Må **kun anvendes med indvendig køling** (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	186 mm
Skaft-Ø	25 mm
Montageskruesæt	269026 4
Serie	Master Mute
Antal kølekanaler	3
Adapter	HSK-T 63
Svingning	Dæmpet
Holder-standard	ISO 26623-1
Holder-standard	ISO 12164-3

Indvendig køling

ja

Produkttype

Borestangsbasisenhed

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/265060-25/130>
