

Garant**Plăcuță amovibilă VCGT finisare 50 buc., HU7315-1, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3833 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	neacoperită
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 mm/min
Cuprins	261372 HU315-1
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p \max}$	2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Număr de bucăți	50
Adâncime de aşchiere $a_{p \min}$	0,25 mm
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Toleranță	G
Categorie	HU7315-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	AF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3833 160404