

**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 50 ks, HBT130,
Velikost: 11T302****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	GG2669 11T302
GTIN	4067263096566
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Obsah	260503 HBT130
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Počet kusů	50

Technický list

Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	HB130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2669 11T302