


**Stiskalni vložek standardni, Presek: 70mm<sup>2</sup>****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 078286 70     |
| GTIN                  | 4002395278909 |
| Razred artikla        | 07A           |

**Opis****Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stiskalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 70qmm.

**Primerno za:**

Hidravlične akumulatorske stiskalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

**Tehnični opis**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| za presek vodnika | 70 mm <sup>2</sup>  |
| Oblika            | 6-kotnik            |
| Vtiskovanje       | 70                  |
| Vrsta izdelka     | Orodje za stiskanje |