

Mitutoyo**Proiettore di misura con schermo e obiettivo PJ-PLUS, Modello: PJSET01**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405307 PJSET01
GTIN	
Classe articolo	44C

Descrizione

Esecuzione:

Proiettore di profili a luce diascopica ed episcopica per effettuare controlli precisi di pezzi piccoli e medio grandi. Strumento universale per l'impiego nel reparto produzione, nei laboratori e nelle fasi di collaudo e rettifica.

- **Obiettivo standard 10x. Obiettivo 20x, 50x e 100x su richiesta.**
- **Schermo verticale a reticolo, ruotabile, da 315 mm e display digitale con visualizzazione degli angoli, commutabile per lettura in gradi o decimali.**
- **Il sistema di illuminazione telecentrico garantisce un'illuminazione verticale uniforme del campo visivo.**
- **La luce diascopica a LED e l'illuminazione episcopica con regolazione continua della luminosità garantiscono una lunga durata con un consumo di corrente ridotto.**
- **Struttura senza ventola per impedire che le impurità penetrino nel dispositivo.**
- **Robusta tavola di misura a coordinate, con regolazione rapida in entrambi gli assi.**
- **Il display digitale integrato (con uscita dati) garantisce misurazioni sicure, esenti da errori.**
- **Per la misurazione di lunghezze, angoli, curve e raggi.**

Fornitura:

Inclusi obiettivo 10x, protezione antiriflesso, copertura di protezione e cavo di allacciamento.

Nota:

Disponibili su richiesta ulteriori accessori speciali come obiettivi, supporto di centraggio inclinabile, prisma orizzontale, portautensili, dischi reticolari standard adatti o sensore per bordi con unità di valutazione QM-Data 200.

Descrizione tecnica

Altezza	1093 mm
Ø Schermo	315 mm
Peso	118 kg
Larghezza	633 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso pezzo massimo	8 kg
Intervallo di misurazione asse X	200 mm
Intervallo di misurazione asse y	100 mm
Risoluzione	0,001 mm
Lunghezza	742 mm
Serie	PJ-PLUS
Display digitale	sì
Illuminazione	LED
Tipo di prodotto	Proiettore di profili