



Cenově výhodné balení – hrncový kartáč Inox drát 0,30 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5732 80
GTIN	4067263136149
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

S **vnitřním závitem M14**.

Odpovídá č. 573205. S **vnitřním závitem M14**.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.

Technický popis

Závit M	M14
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	85 mm
Délka osazení H ₁	25 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm

Technický list

Obsah	5
Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Hrncový kartáč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG5732-80>