


**CCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2625 120404
GTIN	4067263096306
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Belægning	TiCN
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Indhold	260219 HBT130

Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,3 - 3 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2625 120404