



**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020,
Velikost: 160608**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3903 160608
GTIN	4067263092568
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vsebina	250204 HBT020
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	5,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3903 160608