

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG straturi 30 bucăți HB7020-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2467 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	160 - 400 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cuprins	251732 HB7020-2
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2467 160404