

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, Schacht-Ø / totale lengte L: 16/170****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265076 16/170
GTIN	4069515037327
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:****Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).****Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Opmerking:Niet in het met S aangeduide gebied spannen! $D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing}$ L_3 snijkop. Nuttige lengte = totale lengte L verminderd met spanlengte (aanbevolen = $3 \times D$).Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).**Technische beschrijving**

niet spanbaar bereik S	74 mm
Aanbevolen spanlengte	48 mm
Schacht-Ø	16 mm
Totale lengte L	170 mm
Montageschroevenset	269026 1
Uitvoering	Staal
Aantal koelkanalen	3
Draadaansluiting	G1/4
Serie	Master Mute
Trilling	gedempt

Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265076-16/170>