

Garant GRIDLINE

Segmenty nóg, wysokość: 650mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927000 650
GTIN	4062406107284
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.

Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość	650 mm
głębokość	700 mm
masa	5,7 kg

szerokość	50 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Segmenty nóg

Akcesoria

Kompensacja wysokości stołów warsztatowych GridLine Typ M12	927090 M12
Ślizgi podłogowe, zestaw 2-elem. Typ 2	927092 2