



Armoire de sécurité Q-Pegasus modèle 90, Largeur: 600mm



Données de commande

N° commande	981015 600
GTIN	2050001709790
Classe d'article	96G

Description

Exécution:

Corps d'armoire en tôle d'acier avec système de blocage de porte intégré, corps intérieur avec surface résistant aux produits chimiques.

- **Logement de tablettes au pas de 32 mm.**
- **Bac de rétention au sol (suivant StawaR).**
- **Avec raccord d'air sortant (NW 75).**
- **Avec système de blocage de porte.**
- **Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison.**
- Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.**
- **Avec 4 éléments d'ajustement pour compenser de légères inégalités du sol.**

Avec **AGT** (moteur de porte à couplage asynchrone), **TSA** (système de fermeture de porte automatique) avec signal optique et acoustique avant la fermeture automatique des portes. 1 porte

Utilisation:

Stockage conforme de produits dangereux inflammables dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, essai de type (testé en chambre d'incendie), **résistance de 90 minutes au feu (suivant le niveau maximal de protection contre l'incendie de la réglementation TRGS 510, annexe 1).**

Fiche technique

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique et cache-socle, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d'armoire en gris anthracite RAL 7016. Portes en **bleu signal RAL 5005**.

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Description technique

Largeur utile	450 mm
Hauteur utile	1647 mm
Nombre de bacs de rétention au sol	1
Nombre de tablettes	3
Largeur	599 mm
Nombre de caillebotis	1
Volume bac de rétention au sol	22 l
Profondeur	615 mm
Profondeur utile	522 mm
Hauteur	1953 mm
Charge admissible des tablettes	75 kg
Poids	315 kg
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Couleurs disponibles	Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Résistance au feu	90 min
Type de produit	Armoires de sécurité